

**Avokiinnitysrauta, viistetty, DIN 6315 B, Rakoleveys x koko pituus:  
33X400mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371600 33X400
GTIN	4020772070632
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	50 mm
Leveys	74 mm
Kokonaispituus	400 mm
Kiinnitysruuveille	M30
Rakoleveys	33 mm
tyyppi	6315B
Standardi	DIN 6315 B
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta