

**Avokiinnitysrauta, nokka, DIN 6315 GN, Rakoleveys x koko pituus: 14X160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371400 14X160
GTIN	4020772070885
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	25 mm
Kokonaispituus	160 mm
Kiinnitysruuveille	M12; M14
Rakoleveys	14 mm
Leveys	40 mm
tyyppi	6315GN
Standardi	DIN 6315 GN
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta