

**Avokiinnitysrauta, viistetty, DIN 6315 B, Rakoleveys x koko pituus: 7X60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371600 7X60
GTIN	4020772070465
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Rakoleveys	7 mm
Kiinnitysruuveille	M6
Kokonaispituus	60 mm
Korkeus	12 mm
Leveys	19 mm
tyyppi	6315B
Standardi	DIN 6315 B
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta