



Avokiinnitysrauta - kavennettu, Uraleveys a: 18mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370810 18
GTIN	4020772073251
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Maalattua nuorrutusterästä.

Käyttö:

Pienin kiinnityskorkeus saavutetaan kääntämällä kiinnitysrauta ympäri.

Raaka-aine:

Ruuvien lujuus 8.8.

Toimituksen sisältö:

Toimitukseen sisältyvät säätöruuvi ja T-uraruuvit DIN 787 (ks. nro 375300).

Tekninen kuvaus

Kärjen etäisyys e uran päähän	110 mm
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 1816125
Uraleveys a	18 mm
Kiinnityskorkeus h	13 - 56 mm
Pituus L	160 mm

Korkeus H	30 mm
Leveys B	50 mm
Tyyppi	6315V
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta