

**Avokiinnitysrauta, nokka, DIN 6315 GN, Rakoleveys x koko pituus: 14X200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371400 14X200
GTIN	4020772070892
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuveille	M12; M14
Korkeus	25 mm
Leveys	40 mm
Kokonaispituus	200 mm
Rakoleveys	14 mm
tyyppi	6315GN
Standardi	DIN 6315 GN
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta