

**Avokiinnitysrauta, viistetty, DIN 6315 B, Rakoleveys x koko pituus:
43X600mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371600 43X600
GTIN	4020772070670
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Korkeus	80 mm
Kokonaispituus	600 mm
Rakoleveys	43 mm
Leveys	123 mm
Kiinnitysruuveille	M36; M42
tyyppi	6315B
Standardi	DIN 6315 B
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta