

**Avokiinnitysrauta, viistetty, DIN 6315 B, Rakoleveys x koko pituus: 9X80mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371600 9X80
GTIN	4020772070472
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	80 mm
Kiinnitysruuveille	M8
Rakoleveys	9 mm
Leveys	25 mm
Korkeus	15 mm
tyyppi	6315B
Standardi	DIN 6315 B
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta