

**Kiinnitysrauta, taivutettu, DIN 6316, Rakoleveys x koko pituus: 7X60mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371800 7X60
GTIN	4020772071028
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitysruuveille	M6
Kokonaispituus	60 mm
Leveys	20 mm
Rakoleveys	7 mm
Korkeus H	20 mm
korkeus H <sub>2</sub>	10 mm
tyyppi	6316
Standardi	DIN 6316
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta