

**Avokiinnitysrauta, viistetty, DIN 6315 B, Rakoleveys x koko pituus:
26X200mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371600 26X200
GTIN	4020772070588
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Korkeus	40 mm
Leveys	66 mm
Kiinnitysruuveille	M24
Kokonaispituus	200 mm
Rakoleveys	26 mm
tyyppi	6315B
Standardi	DIN 6315 B
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta