



**Avokiinnitysrauta, viistetty, DIN 6315 B, Rakoleveys x koko pituus:
11X100mm**



Tilaustiedot

Tilausnumero	371600 11X100
GTIN	4020772070489
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Raaka-aine:

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Korkeus	20 mm
Leveys	31 mm
Rakoleveys	11 mm
Kiinnitysruuveille	M10
Kokonaispituus	100 mm
tyyppi	6315B
Standardi	DIN 6315 B
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta