



## Kiinnitysrauta, muovitulppa, Uraleveys a: 10 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370820 10
GTIN	4020772100285
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

**Malli:**

Kiinnitysraudassa muovitulppa ja pysyvä puristuspaala.

**Etu:**

Kevyt rakenne vähentää painoa, monipuolinen ja nopea työkaluetäisyyden säätömahdollisuus. Tarvittavan kiinnityskorkeuden säätöön ei tarvita muita kiinnitystarvikkeita. Aluslevy on yhdistetty pysyvästi kiinnitysrautaan.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää kiinnitysruuvin DIN 787.

Kiinnityskorkeus h: 0 - 15 mm

T-uraruuvi DIN 787, nro 375300: 10/M10×80

Pituus L: 80 mm

Leveys B: 44 mm

Korkeus H: 32 mm

### Tekninen kuvaus

Uraleveys a	10 mm
T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	10/M10×80
Kiinnityskorkeus h	0 - 15 mm

Pituus L	80 mm
Korkeus H	32 mm
Leveys B	44 mm
tyyppi	6310
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta