

**Kiinnitysrauta, taivutettu, DIN 6316, Rakoleveys x koko pituus: 11X100mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371800 11X100
GTIN	4020772071042
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Rakoleveys	11 mm
Kokonaispituus	100 mm
Kiinnitysruuveille	M10
Leveys	30 mm
Korkeus H	30 mm
korkeus H ₂	15 mm
tyyppi	6316
Standardi	DIN 6316
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta