



Kiinnitysrauta, muovitulppa, Uraleveys a: 12 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370820 12
GTIN	4020772376871
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Kiinnitysraudassa muovitulppa ja pysyvä puristuspaala.

Etu:

Kevyt rakenne vähentää painoa, monipuolinen ja nopea työkaluetäisyyden säätömahdollisuus. Tarvittavan kiinnityskorkeuden säätöön ei tarvita muita kiinnitystarvikkeita. Aluslevy on yhdistetty pysyvästi kiinnitysrautaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvin DIN 787.

Kiinnityskorkeus h: 0 - 33 mm

T-uraruuvi DIN 787, nro 375300: koko 1212100

Pituus L: 125 mm

Leveys B: 57 mm

Korkeus H: 49,5 mm

Tekninen kuvaus

T-uraruuvi DIN 787, nro 375300	koko 1212100
Uraleveys a	12 mm
Kiinnityskorkeus h	0 - 33 mm

Pituus L	125 mm
Korkeus H	49,5 mm
Leveys B	57 mm
tyyppi	6310
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta