

**Avokiinnitysrauta, viistetty, DIN 6315 B, Rakoleveys x koko pituus:
14X160mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371600 14X160
GTIN	4020772070502
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysruuveille	M12; M14
Leveys	38 mm
Kokonaispituus	160 mm
Rakoleveys	14 mm
Korkeus	25 mm
tyyppi	6315B
Standardi	DIN 6315 B
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta