



Avokiinnitysrauta, viistetty, DIN 6315 B, Rakoleveys x koko pituus: 26X315mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	371600 26X315
GTIN	4020772070601
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Raaka-aine:

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	315 mm
Leveys	66 mm
Korkeus	40 mm
Kiinnitysruuveille	M24
Rakoleveys	26 mm
tyyppi	6315B
Standardi	DIN 6315 B
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta