

**Kiinnitysrauta, taivutettu, DIN 6316, Rakoleveys x koko pituus: 14X125mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	371800 14X125
GTIN	4020772071059
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Raaka-aine:**

Maalattua nuorrutusterästä.

Tekninen kuvaus

Leveys	40 mm
Rakoleveys	14 mm
Kiinnitysruuveille	M12; M14
Kokonaispituus	125 mm
Korkeus H	40 mm
korkeus H ₂	20 mm
tyyppi	6316
Standardi	DIN 6316
Tuotetyyppi	Kiinnitysrauta