

HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulinen magneettimittausjalusta (myös jalka) jalassa mekaaninen hienosäätö, Ulottuma: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	440790 300
GTIN	4260180710014
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen mittausjalusta, keskuslukitus. Toinen käsi jää vapaaksi mittakellon käsittelyä varten Kaikki nivelet lukitaan jäykiksi yhdellä kiristysnupilla. Patentoitu mekaniikka tuottaa suuren paineen, jolloin kiristysnupin kiinnivääntämiseen tarvitaan vain vähän voimaa. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistiivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. **Nivelvarret** kääntyvät mittakellon kiinnityksen kohdalla 360° ja kallistuvat yli 180°. **Kiinnitys mittakelloille**, joiden varren Ø 8 mm tai prisma.

Kytkevä **magneettijalka**, prisma-antura. Voimakas, kiinteä kestopolttomagneetti. Kääntökytkin magneettitoiminnon päälle ja pois kytkemistä varten. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan tasaiselta kääntöpuolelta ja prisman muotoiselta alapuolelta.

Myös magneettijalan **käännettäväksi laakeroitu hienosäätö** hyvä vakaus myös suuremmilla mittausvoimilla.

Huomautus:

Hydrauliset mittausjalustat kestävät **lukitus avoimena** suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. **Kiinnitettyinä** voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman voimakkaita painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.

Tekninen kuvaus

Magneettijalan leveys	50 mm
Ulottuma	300 mm
Kiinnityskierre	M8 ulkokierre
Magneettijalan pituus	60 mm
Magneettijalan korkeus	55 mm
Pitovoima	800 N
Liitäntäkierteen aseointi	keskellä
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi M3 mittakellonpitimiin	440858
Jalusta Tyyppi 1	440868 1
Mittakellonpidin	440860
Varamäntä Tyyppi 4	440830 4
Kiristysnuppi Tyyppi 4	440850 4
Säätöruuvi M4×0,35 mittakellonpitimiin	440859