



Magneettinen mittausjalusta, tangossa hienosäätö, Tyyppi: 120SF



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 441150 120SF |
| GTIN | 7290005395116 |
| Tuoteluokka | 46G |

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen magneettijalusta, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen. Magneettijalka, prisma ja vipukytkin. Yleismittakellonpidin, jossa on hienosäätö, kiinnitysvarsille Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 tuumaa ja mittauslaitteille, joissa on kiinnitysprisma.

Kuvateksti:

Hienosäätö mittakellonpitimeen

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Magneettijalan korkeus | 35 mm |
| Magneettijalan pituus | 40 mm |
| Enimmäiskantavuus | 2,7 kg |
| Ulottuma | 178 mm |
| Nivelvarren pituus L ₁ | 56 mm |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Magneettijalan leveys | 30 mm |
| Nivelvarren pituus L ₂ | 51 mm |
| Pitovoima | 320 N |
| Liitöntäkierre alhaalla | M5 |
| Tuotetyyppi | Mittausjalusta |

Tarvikkeet

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Jalusta Tyyppi S | 442120 S |
| Jalusta Tyyppi S | 442140 S |
| Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA | 442100 CA |
| 3-D-nivelvarsi Tyyppi 120 | 442110 120 |
| Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H | 442100 H |
| Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1 | 442100 K1 |
| Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2 | 442100 K2 |
| Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM | 442100 2SM |
| Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR | 442100 QR |
| Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM | 442104 2SM |
| 3-D-nivelvarsi Tyyppi 120 | 442114 120 |
| Jalusta, jossa hienosäätö Tyyppi S | 442125 S |