



Magneettinen mittausjalusta, tangossa hienosäätö, Tyyppi: N1



Tilaustiedot

Tilausnumero	441190 N1
GTIN	7290005394287
Tuoteluokka	46G

Kuvaus

Malli:

3-pisteinen mittautangon kiinnitys, erittäin lyhyt kiinnitysmatka ja paras käyttömukavuus. Kestävä ja luja kiinnitys saadaan aikaan erittäin vähäisellä voimalla.

Tangon järeä mitoitus takaa järjestelmän suuremman jäykkyyden. **Vario**-mittauslaitekiinnitys varsille, joiden \varnothing 6mm tai 8mm, 3/8 tuumaa, vipumittakelloille, joissa lohenpyrstöraohjain ja mittakelloille, joissa silmukkatakakansi.

Hienosäätö mittakellonpitimeen.

Erikoistarvike:

Kiinnitys mittakelloille, nro 440401.

Tekninen kuvaus

Pylvään \varnothing D ₂	14 mm
Poikkivarren \varnothing D ₁	12 mm
Pylvään korkeus L ₂	203 mm
Poikkivarren pituus L ₁	185 mm

Magneettijalan leveys	50 mm
Kiinnityskierre	M8 ulkokierre
Magneettijalan pituus	60 mm
Magneettijalan korkeus	55 mm
Pitovoima	800 N
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Jalusta Tyyppi 0	442120 0
Jalusta Tyyppi V	442120 V
Jalusta Tyyppi 1	442120 1
Varsikiinnitys yleismittausjalustoille Mittausjalustan tangon Ø 12/14 mm	440351 12/14
Vario-kiinnitys mittakellolle Tyyppi FA1500	440401 FA1500
Jalusta Tyyppi 1	442140 1
Jalusta Tyyppi 0	442140 0
Jalusta, jossa hienosäätö Tyyppi 0	442125 0