

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hydraulinen magneettimittausjalusta (myös jalka) kellonpitimessä mekaaninen hienosäätö, Ulottuma: 550mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	440800 550
GTIN	2050001652843
Tuoteluokka	46Q

### Kuvaus

#### Malli:

**Hydraulinen mittausjalusta, keskuslukitus. Toinen käsi jää vapaaksi mittakellon käsittelyä varten** Kaikki nivelet lukitaan jäykiksi yhdellä kiristysnupilla. Patentoitu mekaniikka tuottaa suuren paineen, jolloin kiristysnupin kiinnivääntämiseen tarvitaan vain vähän voimaa. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistiivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. **Nivelvarret** kääntyvät mittakellon kiinnityksen kohdalla 360° ja kallistuvat yli 180°. **Kiinnitys mittakelloille**, joiden varren Ø 8 mm tai prisma.

Kytkevä **magneettijalka**, prisma-antura. Voimakas, kiinteä kestopagneetti. Kääntökytkin magneettitoiminnon päälle ja pois kytkemistä varten. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan tasaiselta kääntöpuolelta ja prisman muotoiselta alapuolelta.

#### Toimituksen sisältö:

Magneettijalka nro 440868 koko 2.

#### Huomautus:

Hydrauliset mittausjalustat kestävät **lukitus avoimena** suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. **Kiinnitettyinä** voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman voimakkaita painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.

## Tekninen kuvaus

Magneettijalan pituus	81 mm
Magneettijalan leveys	50 mm
Kiinnityskierre	M10 ulkokierre
Pitovoima	1000 N
Ulottuma	550 mm
Magneettijalan korkeus	55 mm
Liitäntäkierteen aseointi	sivulla
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

## Tarvikkeet

Varamäntä Tyyppi 4	440830 4
Kiristysnuppi Tyyppi 4	440850 4
Mittakellonpidin	440860
Tiivisterengassarja Tyyppi 1	440855 1
Kiinnitysruuvi M3 mittakellonpitimiin	440858
Säätöruuvi M4×0,35 mittakellonpitimiin	440859