

HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulinen magneettimittausjalusta (myös jalka) jalassa mekaaninen hienosäätö, Ulottuma: 400mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	440795 400
GTIN	4045197635105
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen mittausjalusta, keskuslukitus. Toinen käsi jää vapaaksi mittakellon käsittelyä varten Kaikki nivelet lukitaan jäykiksi yhdellä kiristysnupilla. Patentoitu mekaniikka tuottaa suuren paineen, jolloin kiristysnupin kiinnivääntämiseen tarvitaan vain vähän voimaa. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. **Nivelvarret** kääntyvät mittakellon kiinnityksen kohdalla 360° ja kallistuvat yli 180°. **Kiinnitys mittakelloille**, joiden varren Ø 8 mm tai prisma.

Myös herkkä, **hydraulinen hienosäätö** magneettijalassa **suurta tarkkuutta** vaativiin käyttötarkoituksiin.

Kytkevä **magneettijalka**, prisma-antura. Voimakas, kiinteä kestmagneetti. Kääntökytkin magneettitoiminnon päälle ja pois kytkemistä varten. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan tasaiselta kääntöpuolelta ja prisman muotoiselta alapuolelta.

Toimituksen sisältö:

Magneettijalka nro 440865 koko 1.

Huomautus:

Hydrauliset mittausjalustat kestävät **lukitus avoimena** suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. **Kiinnitettyinä** voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman voimakkaita painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.

Tekninen kuvaus

Pitovoima	1000 N
Kiinnityskierre	M10 ulkokierre
Magneettijalan pituus	81 mm
Magneettijalan korkeus	55 mm
Magneettijalan leveys	50 mm
Ulottuma	400 mm
Liitântäkierteen asemointi	sivulla
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Säätöruuvi M4×0,35 mittakellonpitimiin	440859
Kiinnitysruuvi M3 mittakellonpitimiin	440858
Varamäntä Tyyppi 4	440830 4
Tiivisterengassarja Tyyppi 1	440855 1
Kiristysnuppi Tyyppi 4	440850 4
Mittakellonpidin	440860