



## Magneettinen mittausjalusta, tangossa hienosäätö, Tyyppi: 290



### Tilaustiedot

Tilausnumero	441150 290
GTIN	7290005395017
Tuoteluokka	46G

### Kuvaus

#### Malli:

Mekaaninen magneettijalusta, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen. Magneettijalka, prisma ja vipukytkin. Yleismittakellonpidin, jossa on hienosäätö, kiinnitysvarsille Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 tuumaa ja mittauslaitteille, joissa on kiinnitysprisma.

#### Kuvateksti:

#### Hienosäätö mittakellonpitimeen

### Tekninen kuvaus

Magneettijalan pituus	60 mm
Magneettijalan leveys	50 mm
Ulottuma	317 mm
Pitovoima	800 N
Enimmäiskantavuus	8 kg

Nivelvarren pituus L <sub>2</sub>	113 mm
Magneettijalan korkeus	55 mm
Nivelvarren pituus L <sub>1</sub>	133 mm
Liitöntäkierre alhaalla	M8
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

## Tarvikkeet

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Jalusta Tyyppi V	442120 V
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Jalusta Tyyppi 0	442140 0
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Jalusta Tyyppi 0	442120 0
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Jalusta Tyyppi 1	442120 1
Jalusta Tyyppi K3	442120 K3
3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442110 290
Jalusta Tyyppi 1	442140 1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Jalusta Tyyppi 1	440868 1
Jalusta, jossa hienosäätö Tyyppi 0	442125 0
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442114 290