



Magneettinen mittausjalusta, tangossa hienosäätö, Tyyppi: N2



Tilaustiedot

Tilausnumero	441190 N2
GTIN	7290005395055
Tuoteluokka	46G

Kuvaus

Malli:

3-pisteinen mittautangon kiinnitys, erittäin lyhyt kiinnitysmatka ja paras käyttömukavuus. Kestävä ja luja kiinnitys saadaan aikaan erittäin vähäisellä voimalla.

Tangon järeä mitoitus takaa järjestelmän suuremman jäykkyyden. **Vario**-mittauslaitekiinnitys varsille, joiden Ø 6mm tai 8mm, 3/8 tuumaa, vipumittakelloille, joissa lohenpyrstöuraohjain ja mittakelloille, joissa silmukkatakakansi.

Hienosäätö mittakellonpitimeen.

Erikoistarvike:

Kiinnitys mittakelloille, nro 440401.

Poikkivarren Ø D₁: 16 mm

Poikkivarren pituus L₁: 225 mm

Pylvään Ø D₂: 16 mm

Pylvään korkeus L₂: 260 mm

Kiinnityskierre: M8 ulkokierre

Pitovoima: 1000 N

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre	M8 ulkokierre
Pylvään Ø D ₂	16 mm
Magneettijalan korkeus	55 mm
Poikkivarren pituus L ₁	225 mm
Pitovoima	1000 N
Magneettijalan pituus	75 mm
Magneettijalan leveys	50 mm
Pylvään korkeus L ₂	260 mm
Poikkivarren Ø D ₁	16 mm
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Varsikiinnitys yleismittausjalustoille Mittausjalustan tangon Ø 16/16 mm	440351 16/16
Jalusta Tyyppi 0	442120 0
Jalusta Tyyppi 1	442140 1
Jalusta Tyyppi 0	442140 0
Vario-kiinnitys mittakellolle Tyyppi FA1500	440401 FA1500
Jalusta Tyyppi 1	442120 1
Jalusta Tyyppi V	442120 V
Jalusta, jossa hienosäätö Tyyppi 0	442125 0