



Yleiskäyttöinen digitaalinen työntömitta DIGI ULISSE I/E, Mittausalue: 250mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	417700 250
GTIN	2050001670816
Tuoteluokka	46P

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen digitaalinen työntömitta erilaisiin sisä- ja ulkomittauksiin, vaihdettavat mittauskärjet.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Työntömitta, sisältää 1 pariston nro 081560, koko CR2032. Vaihdettava mittauskärki, kuula-Ø 2,5 mm.

Erikoistarvike:

Kokoja 400 – 650 varten, kaikkia vara- ja erikoiskärkiä 434900 – 4910 voidaan käyttää kierteellä M2,5 . Tiedonsiirtokaapeli nro 498948.

Huomautus:

Muita mittauskärkiä saatavissa haluttaessa.

Tekninen kuvaus

Mittausalue ulkopuolella	0 - 210 mm
Mittausalue	0 - 250 mm
Mittausalue sisäpuolella	24 - 250 mm
Kuulan Ø mittauskärki	2,5 mm
IP-suojausluokka	IP 67

Leukapituus	64 mm
Kalibrointi	A1
Lukema	0,01 mm
virheraja	0,03 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli, duplexi Tyyppi 2	498950 2
Tarvikkeet työntömitoille Tyyppi TAST	417701 TAST
Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2

Tarvikkeet työntömitoille Tyyppi BUCHSE	417701 BUCHSE
Liitäntäkaapeli, dupleksi Tyyppi USB2	498950 USB2