

## Mitutoyo

### Digitaalinen konepaja-työntömitta mittauskärjillä, Mittausalue: 500mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	415350 500
GTIN	4946368124827
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Mittaustulos näytetään helppolukuisilla numeroilla.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080 ja 497100.

#### Tekninen kuvaus

Kalibrointi	A1
Mittausalue	0 - 500 mm
Leukapituus	150 mm
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Lukema	0,01 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,06 mm
Standardi	ISO 13385
Liitäntä	USB-liitäntä.

Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

## Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500

## Tarvikkeet

Liitântäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
Liitântäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
Liitântäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497100 D1
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497100 D2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497100 USB2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357