

Mitutoyo**Digitaalinen hiilikuitutyöntömitta, Mittausalue: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	415400 1500
GTIN	4946368125282
Tuoteluokka	44A

Kuvaus**Malli:**

Mittaustulos näytetään helppolukuisilla numeroilla.

Luisti vakiomittausvoimaa varten. Erittäin kevyt. Asetusarvo valittavissa etukäteen (Preset), sisä- ja ulkomittauksien vaihto (Offset).

Toiminto:

IP66: Suojaus vomakkaalta vesisuihkulta tai tilapäiseltä tulvalta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497085.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 1500 mm
Paino	1,46 kg
Kalibrointi	A1
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Leukapituus	150 mm
Lukema	0,01 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1

Paristotyyppi	SR44
IP-suojaluokka	IP 66
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,09 mm
Standardi	ISO 13385
Liitäntä	USB-liitäntä.
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 2000 mm	021000 2000
---	-------------

Tarvikkeet

LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497085 USB2
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497085 D1
Lähetin Tyyppi S11E	498966 S11E
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
LiitäntäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497085 D2
Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965