

HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulinen magneettimittausjalusta (myös jalka) kellonpitimessä mekaaninen hienosäätö, Ulottuma: 260mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	440800 260
GTIN	4260180710021
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen mittausjalusta, keskuslukitus. Toinen käsi jää vapaaksi mittakellon käsittelyä varten Kaikki nivelet lukitaan jäykiksi yhdellä kiristysnupilla. Patentoitu mekaniikka tuottaa suuren paineen, jolloin kiristysnupin kiinnivääntämiseen tarvitaan vain vähän voimaa. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistiiivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. **Nivelvarret** kääntyvät mittakellon kiinnityksen kohdalla 360° ja kallistuvat yli 180°. **Kiinnitys mittakelloille**, joiden varren Ø 8 mm tai prisma.

Kytkevä **magneettijalka**, prisma-antura. Voimakas, kiinteä kestopolttomagneetti. Kääntökytkin magneettitoiminnon päälle ja pois kytkemistä varten. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan tasaiselta kääntöpuolelta ja prisman muotoiselta alapuolelta.

Toimituksen sisältö:

Magneettijalka nro 440868 koko 1.

Huomautus:

Hydrauliset mittausjalustat kestävät **lukitus avoimena** suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. **Kiinnitettyinä** voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman voimakkaita painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.

Tekninen kuvaus

Ulottuma	260 mm
Magneettijalan pituus	60 mm
Magneettijalan leveys	50 mm
Pitovoima	800 N
Kiinnityskierre	M8 ulkokierre
Magneettijalan korkeus	55 mm
Liitäntäkierteen aseointi	keskellä
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Varamäntä Tyyppi 4	440830 4
Kiristysnuppi Tyyppi 4	440850 4
Jalusta Tyyppi 1	440868 1
Kiinnitysruuvi M3 mittakellonpitimiin	440858
Säätöruuvi M4×0,35 mittakellonpitimiin	440859
Tiivisterengassarja Tyyppi 1	440855 1
Mittakellonpidin	440860