



Magneettinen mittausjalusta, tangossa hienosäätö, Tyyppi: 600



Tilaustiedot

Tilausnumero	441150 600
GTIN	7290005395130
Tuoteluokka	46G

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen magneettijalusta, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen. Magneettijalka, prisma ja vipukytkin. Yleismittakellonpidin, jossa on hienosäätö, kiinnitysvarsille Ø 8 mm, Ø 6 mm, Ø 3/8 tuumaa ja mittauslaitteille, joissa on kiinnitysprisma.

Kuvateksti:

Hienosäätö mittakellonpitimeen

Tekninen kuvaus

Magneettijalan leveys	50 mm
Nivelvarren pituus L ₂	223 mm
Magneettijalan pituus	120 mm
Pitovoima	1300 N
Magneettijalan korkeus	55 mm

Nivelvarren pituus L ₁	287 mm
Ulottuma	580 mm
Enimmäiskantavuus	14 kg
Liitântäkierre alhaalla	M10×1,25
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Jalusta Tyyppi 2	442120 2
Jalusta Tyyppi 2	442140 2
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Jalusta Tyyppi F	442120 F
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Jalusta hydraulisella hienosäädöllä Tyyppi 2	440865 2
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
3-D-nivelvarsi Tyyppi 600	442114 600
3-D-nivelvarsi Tyyppi 600	442110 600
Jalusta Tyyppi 2	440868 2
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H