



Mittajalusta, magneettijalassa hienosäätö, Tyyppi: N0



Tilaustiedot

Tilausnumero	441195 N0
GTIN	7290005397318
Tuoteluokka	46G

Kuvaus

Malli:

3-pisteinen mittaustangon kiinnitys, erittäin lyhyt kiinnitysmatka ja paras käyttömukavuus. Kestävä ja luja kiinnitys saadaan aikaan erittäin vähäisellä voimalla.

Tangon järeä mitoitus takaa järjestelmän suuremman jäykkyyden. **Vario**-mittauslaitekiinnitys varsille, joiden Ø 6mm tai 8mm, 3/8 tuumaa, vipumittakelloille, joissa lohenpyrstöraohjain ja mittakelloille, joissa silmukkatakakansi.

Magneettijaloissa hienosäätö. Kätevä µm-vipumittakelloja säädettäessä, sillä tankoon ei vaikuta käden aiheuttama voima.

Erikoistarvike:

Kiinnitys mittakelloille, nro 440401.

Poikkivarren Ø D₁: 8 mm

Poikkivarren pituus L₁: 110 mm

Pylvään Ø D₂: 10 mm

Pylvään korkeus L₂: 120 mm

Kiinnityskierre: M5 ulkokierre

Pitovoima: 320 N

Tekninen kuvaus

Pylvään Ø D ₂	10 mm
Pylvään korkeus L ₂	120 mm
Magneettijalan pituus	40 mm
Magneettijalan korkeus	35 mm
Pitovoima	320 N
Magneettijalan leveys	30 mm
Poikkivarren pituus L ₁	110 mm
Poikkivarren Ø D ₁	8 mm
Kiinnityskierre	M5 ulkokierre
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Vario-kiinnitys mittakellolle Tyyppi FA1210	440401 FA1210
Varsikiinnitys yleismittausjalustoille Mittausjalustan tangon Ø 10/8 mm	440351 10/8
Jalusta Tyyppi S	442140 S
Jalusta Tyyppi S	442120 S
Jalusta, jossa hienosäätö Tyyppi S	442125 S