



3-D-nivelvarsi, Tyyppi: 240



Tilaustiedot

Tilausnumero	442114 240
GTIN	4045197551221
Tuoteluokka	42D

Kuvaus

Malli:

Mekaaniset 3-D-nivelvarret, joissa on yhteislukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen.

Tekninen kuvaus

Sisäkierteen \varnothing ylhäällä	M6
Nivelvarren pituus L_2	101 mm
Nivelvarren pituus L_1	110 mm
Ulkokierteen \varnothing alhaalla	M8
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Jalusta Tyyppi 0	442120 0
Jalusta Tyyppi K3	442120 K3
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Jalusta Tyyppi 1	442140 1
Jalusta Tyyppi V	442120 V
Jalusta Tyyppi 0	442140 0
Jalusta Tyyppi 1	442120 1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1