

Mitutoyo

Digitaalinen konepaja-työntömitta mittauskärjillä, Mittausalue: 750mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 415350 750 |
| GTIN | 4946368124858 |
| Tuoteluokka | 44A |

Kuvas

Malli:

Mittaustulos näytetään helppolukuisilla numeroilla.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080 ja 497100.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Mittausalue | 0 - 750 mm |
| Kalibrointi | A1 |
| Leukapituus | 150 mm |
| Sisämittauskärjen Ø | 20 mm |
| Lukema | 0,01 mm |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen |
| Mittapoikkeama E MPE | ±0,06 mm |
| Standardi | ISO 13385 |
| Liitäntä | USB-liitäntä. |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Liitântä | Digimatic-liitântä |
| Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Raaka-aine | INOX |
| kaikki osat | Karkaistu |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |

Palvelut

| | |
|--|-------------|
| DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm | 021010 1000 |
| KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm | 021000 1000 |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2 | 497100 D2 |
| Liitântäkaapeli Tyyppi D2 | 497080 D2 |
| Liitântäkaapeli Tyyppi D1 | 497080 D1 |
| LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1 | 497100 D1 |
| Liitântäkaapeli Tyyppi USB2 | 497080 USB2 |
| LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2 | 497100 USB2 |
| Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357 | 081560 357 |