

HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulinen magneettimittausjalusta (myös jalka) kellonpitimessä mekaaninen hienosäätö, Ulottuma: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	440800 300
GTIN	4260180710038
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen mittausjalusta, keskuslukitus. Toinen käsi jää vapaaksi mittakellon käsittelyä varten Kaikki nivelet lukitaan jäykiksi yhdellä kiristysnupilla. Patentoitu mekaniikka tuottaa suuren paineen, jolloin kiristysnupin kiinnivääntämiseen tarvitaan vain vähän voimaa. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistiivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. **Nivelvarret** kääntyvät mittakellon kiinnityksen kohdalla 360° ja kallistuvat yli 180°. **Kiinnitys mittakelloille**, joiden varren Ø 8 mm tai prisma. Kytkevä **magneettijalka**, prisma-antura. Voimakas, kiinteä kestopagneetti. Kääntökytkin magneettitoiminnon päälle ja pois kytkemistä varten. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan tasaiselta kääntöpuolelta ja prisman muotoiselta alapuolelta.

Toimituksen sisältö:

Magneettijalka nro 440868 koko 1.

Huomautus:

Hydrauliset mittausjalustat kestävät **lukitus avoimena** suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. **Kiinnitettyinä** voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman voimakkaita painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.

Tekninen kuvaus

Pitovoima	800 N
Magneettijalan leveys	50 mm
Ulottuma	300 mm
Kiinnityskierre	M8 ulkokierre
Magneettijalan pituus	60 mm
Magneettijalan korkeus	55 mm
Liitänäkierteen aseointi	keskellä
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Säätöruuvi M4×0,35 mittakellonpitimiin	440859
Kiristysnuppi Tyyppi 4	440850 4
Tiivisterengassarja Tyyppi 1	440855 1
Varamäntä Tyyppi 4	440830 4
Kiinnitysruuvi M3 mittakellonpitimiin	440858
Jalusta Tyyppi 1	440868 1
Mittakellonpidin	440860