



Mittajalusta, magneettijalassa hienosäätö, Tyyppi: N1



Tilaustiedot

Tilausnumero	441195 N1
GTIN	7290005398902
Tuoteluokka	46G

Kuvaus

Malli:

3-pisteinen mittaustangon kiinnitys, erittäin lyhyt kiinnitysmatka ja paras käyttömukavuus. Kestävä ja luja kiinnitys saadaan aikaan erittäin vähäisellä voimalla.

Tangon järeä mitoitus takaa järjestelmän suuremman jäykkyyden. **Vario**-mittauslaitekiinnitys varsille, joiden Ø 6mm tai 8mm, 3/8 tuumaa, vipumittakelloille, joissa lohenpyrstöuraohjain ja mittakelloille, joissa silmukkatakakansi.

Magneettijaloissa hienosäätö. Kätevä µm-vipumittakelloja säädettäessä, sillä tankoon ei vaikuta käden aiheuttama voima.

Erikoistarvike:

Kiinnitys mittakelloille, nro 440401.

Poikkivarren Ø D₁: 12 mm

Poikkivarren pituus L₁: 185 mm

Pylvään Ø D₂: 14 mm

Pylvään korkeus L₂: 203 mm

Kiinnityskierre: M8 ulkokierre

Pitovoima: 800 N

Tekninen kuvaus

Poikkivarren pituus L ₁	185 mm
Kiinnityskierre	M8 ulkokierre
Magneettijalan leveys	50 mm
Pylvään Ø D ₂	14 mm
Poikkivarren Ø D ₁	12 mm
Pitovoima	800 N
Pylvään korkeus L ₂	203 mm
Magneettijalan korkeus	55 mm
Magneettijalan pituus	60 mm
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Jalusta Tyyppi V	442120 V
Vario-kiinnitys mittakellolle Tyyppi FA1410	440401 FA1410
Jalusta, jossa hienosäätö Tyyppi 0	442125 0
Jalusta Tyyppi 1	442140 1
Jalusta Tyyppi 0	442140 0
Jalusta Tyyppi 0	442120 0
Varsikiinnitys yleismittausjalustoille Mittausjalustan tangon Ø 12/14 mm	440351 12/14
Jalusta Tyyppi 1	442120 1