



Magneettinen mittausjalusta, magneettijalassa hienosäätö, Tyyppi: 120SF



Tilaustiedot

Tilausnumero	441170 120SF
GTIN	7290005397349
Tuoteluokka	46G

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen magneettijalusta, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen. Magneettijalka, prisma- ja vipukytkin. Vakiomittakellon kiinnitys kiinnitysvarsille Ø 8 mm, kiinnitysprisma, magneettijalassa hienosäätö.

Kuvateksti:

Magneettijalassa hienosäätö

Tekninen kuvaus

Magneettijalan leveys	30 mm
Nivelvarren pituus L ₁	56 mm
Magneettijalan korkeus	35 mm
Magneettijalan pituus	40 mm
Ulottuma	178 mm
Pitovoima	320 N

Nivelvarren pituus L ₂	51 mm
Enimmäiskantavuus	2,7 kg
Liitäntäkierre alhaalla	M5
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
3-D-nivelvarsi Tyyppi 120	442114 120
Vario-kiinnitys mittakellolle Tyyppi FA1100	440401 FA1100
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Jalusta, jossa hienosäätö Tyyppi S	442125 S
Jalusta Tyyppi S	442140 S
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
3-D-nivelvarsi Tyyppi 120	442110 120
Jalusta Tyyppi S	442120 S
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1