



## Syvyystyöntömitta, Mittausalue: 100mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	418000 100
GTIN	4045197326997
Tuoteluokka	41Z

### Kuvaus

#### Malli:

Mittakiskoissa ja noniuksessa siististi kaiverrettu asteikko. Mittauspinnat tarkasti hiottuja. Nonius mattakromattu. Mittauskiskon päässä on karkaistu, ohut mittaustappi ( $\varnothing$  1,0 mm, pituus 8 mm).

#### Käännettävä mittauskisko.

#### Toimituksen sisältö:

Alkaen koosta 500 l, yksi laatikko.

### Tekninen kuvaus

Noniuksen pituus	39 mm
Mittausalue	0 - 100 mm
Mittauskärki a	1 mm
Siltapituus	50 mm
Läpimitan mittauskisko	8×3 mm
Mittauskärki b	8 mm
Jaotus	1/20 mm
Pakkaus	Tasku
Mittapoikkeama E MPE	$\pm 0,05$ mm
Standardi	ISO 13385
mittaustekniikka	analoginen

Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Kalibrointi	A1
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200