

Mahr**Digitaalinen ja kevytrakenteinen konepajatyöntömitta, Mittausalue: 300 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	415510 300
GTIN	2050001060211
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Digitaalinen ja kevytrakenteinen konepajatyöntömitta. Suuri digitaalinäyttö. Mittauskärjet ja V-johde.

Mittausleuat kärkineen ruostumattomia, karkaistuja ja hiottuja. Kevyt ja tarkka liike V-johteen ansiosta. Kisko ja luisti alumiinia. Painoetu 50 %. Kulutuksen- ja naarmunkestävä: kovaksi eloksoitu pinta 1100 HV (vastaa keramiikkaa). Tiedostoliitäntä RS 232.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro. 498950 (vain kokoa 300 varten).

Standardi: Tehdasnormi

Lukema valittavissa: mm/tuumaa

Kalibrointi: A1

Lukema: 0,01 mm

Lukema: 0,0005 tuuma

virheraja: 0,04 mm

Leukapituus: 90 mm

Sisämittauskärjen Ø: 10 mm

Paino: 0,5 kg

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 300 mm
Paino	0,5 kg

Sisämittauskärjen Ø	10 mm
Leukapituus	90 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Kalibrointi	A1
Lukema	0,0005 tuuma
Lukema	0,01 mm
virheraja	0,04 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

Kalibrointi Työntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	011030 300
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkkS-kalibrointi Työntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	011050 300

Tarvikkeet

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Liitäntäkaapeli, duplexi Tyyppi USB2	498950 USB2
Liitäntäkaapeli, duplexi Tyyppi 2	498950 2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Lähetin Tyyppi S6	498966 S6