

HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulinen mittausjalustatanko (ilman jalkaa) kellonpitimessä mekaaninen hienosäätö, Ulottuma: 300mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 440840 300 |
| GTIN | 4260180710076 |
| Tuoteluokka | 46Q |

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen mittausjalusta, keskuslukitus. Toinen käsi jää vapaaksi mittakellon käsittelyä varten Kaikki nivelet lukitaan jäykiksi yhdellä kiristysnupilla. Patentoitu mekaniikka tuottaa suuren paineen, jolloin kiristysnupin kiinnivääntämiseen tarvitaan vain vähän voimaa. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistiiivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. **Nivelvarret** kääntyvät mittakellon kiinnityksen kohdalla 360° ja kallistuvat yli 180°. **Kiinnitys mittakelloille**, joiden varren Ø 8 mm tai prisma.

Vain varsi **ilman** magneettia.

Huomautus:

Hydrauliset mittausjalustat kestävät **lukitus avoimena** suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. **Kiinnitettynä** voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman voimakkaita painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------|---------------|
| Kiinnityskierre | M8 ulkokierre |
| Pitovoima | 800 N |
| Ulottuma | 300 mm |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Liitäntäkierteen asemointi | keskellä |
| Tuotetyyppi | Mittausjalusta |

Tarvikkeet

| | |
|--|----------|
| Jalusta Tyyppi 1 | 440868 1 |
| Kiristysnuppi Tyyppi 4 | 440850 4 |
| Mittakellonpidin | 440860 |
| Tiivisterengassarja Tyyppi 1 | 440855 1 |
| Kiinnitysruuvi M3 mittakellonpitimiin | 440858 |
| Varamäntä Tyyppi 4 | 440830 4 |
| Säätöruuvi M4×0,35 mittakellonpitimiin | 440859 |