



## Mittajalusta, magneettijalassa hienosäätö, Tyyppi: N2



### Tilastiedot

Tilausnumero	441195 N2
GTIN	7290005398797
Tuoteluokka	46G

### Kuvaus

#### Malli:

3-pisteinen mittaustangon kiinnitys, erittäin lyhyt kiinnitysmatka ja paras käyttömukavuus. Kestävä ja luja kiinnitys saadaan aikaan erittäin vähäisellä voimalla.

Tangon järeä mitoitus takaa järjestelmän suuremman jäykkyyden. **Vario**-mittauslaitekiinnitys varsille, joiden Ø 6mm tai 8mm, 3/8 tuumaa, vipumittakelloille, joissa lohenpyrstöraohjain ja mittakelloille, joissa silmukkatakakansi.

**Magneettijaloissa hienosäätö.** Kätevä µm-vipumittakelloja säädettäessä, sillä tankoon ei vaikuta käden aiheuttama voima.

#### Erikoistarvike:

Kiinnitys mittakelloille, nro 440401.

Poikkivarren Ø D<sub>1</sub>: 16 mm

Poikkivarren pituus L<sub>1</sub>: 225 mm

Pylvään Ø D<sub>2</sub>: 16 mm

Pylvään korkeus L<sub>2</sub>: 260 mm

Kiinnityskierre: M8 ulkokierre

Pitovoima: 1000 N

### Tekninen kuvaus

Magneettijalan pituus	75 mm
Pylvään korkeus L <sub>2</sub>	260 mm
Poikkivarren Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Pitovoima	1000 N
Poikkivarren pituus L <sub>1</sub>	225 mm
Magneettijalan korkeus	55 mm
Magneettijalan leveys	50 mm
Pylvään Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Kiinnityskierre	M8 ulkokierre
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

## Tarvikkeet

Jalusta Tyyppi 0	442120 0
Vario-kiinnitys mittakellolle Tyyppi FA1410	440401 FA1410
Varsikiinnitys yleismittausjalustoille Mittausjalustan tangon Ø 16/16 mm	440351 16/16
Jalusta Tyyppi 0	442140 0
Jalusta Tyyppi 1	442140 1
Jalusta Tyyppi 1	442120 1
Jalusta Tyyppi V	442120 V
Jalusta, jossa hienosäätö Tyyppi 0	442125 0