



## Magneettinen mittausjalusta, magneettijalassa hienosäätö, Tyyppi: 240



### Tilastiedot

Tilausnumero	441170 240
GTIN	7290005397431
Tuoteluokka	46G

### Kuvaus

#### Malli:

Mekaaninen magneettijalusta, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen. Magneettijalka, prisma ja vipukytkin. Vakiomittakellon kiinnitys kiinnitysvarsille  $\varnothing$  8 mm, kiinnitysprisma, magneettijalassa hienosäätö.

#### Kuvateksti:

#### Magneettijalassa hienosäätö

### Tekninen kuvaus

Magneettijalan leveys	50 mm
Magneettijalan korkeus	55 mm
Magneettijalan pituus	60 mm
Nivelvarren pituus L <sub>1</sub>	110 mm
Nivelvarren pituus L <sub>2</sub>	101 mm
Pitovoima	800 N

Ulottuma	282 mm
Enimmäiskantavuus	4 kg
Liitäntäkierre alhaalla	M8
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

## Tarvikkeet

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Jalusta, jossa hienosäätö Tyyppi 0	442125 0
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Jalusta Tyyppi 1	442120 1
Jalusta Tyyppi K3	442120 K3
Jalusta Tyyppi 1	442140 1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
3-D-nivelvarsi Tyyppi 240	442110 240
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Jalusta Tyyppi 0	442140 0
3-D-nivelvarsi Tyyppi 240	442114 240
Jalusta Tyyppi 0	442120 0
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Jalusta Tyyppi 1	440868 1
Vario-kiinnitys mittakellolle Tyyppi FA1100	440401 FA1100
Jalusta Tyyppi V	442120 V