



## Yleiskäyttöinen digitaalinen työntömitta DIGI ULISSE I/E, Mittausalue: 650mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	417700 650
GTIN	2050001670847
Tuoteluokka	46P

### Kuvaus

**Malli:**

Yleiskäyttöinen digitaalinen työntömitta erilaisiin sisä- ja ulkomittauksiin, vaihdettavat mittauskärjet. Tietolähtö RS232C.

**Toiminto:**

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Työntömitta, sisältää 1 pariston nro 081560, koko CR2032. Vaihdettavat mittauskärjet, kuula-Ø 3 mm ja puristusholkki sisäkierteellä M 2,5.

**Erikoistarvike:**

Kokoja 400 – 650 varten, kaikkia vara- ja erikoiskärkiä 434900 – 4910 voidaan käyttää kierteellä M2,5 . Tiedonsiirtokaapeli nro 498948.

**Huomautus:**

Muita mittauskärkiä saatavissa haluttaessa.

### Tekninen kuvaus

Kalibrointi	A1
Mittausalue ulkopuolella	0 - 570 mm
IP-suojausluokka	IP 67
Kuulan Ø mittauskärki	3 mm
Mittausalue	0 - 650 mm

Leukapituus	103 mm
Mittausalue sisäpuolella	42 - 650 mm
Lukema	0,01 mm
virheraja	0,04 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	RS232C-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä.
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Yleiskäyttöinen työntömitta

## Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000

## Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli, dupleksi Tyyppi USB2	498950 USB2
Teräsanturi Tyyppi 14	434900 14
Teräsanturi Tyyppi 30/10	434900 30/10
Teräsanturi Tyyppi 18/2	434900 18/2
Teräsanturi Tyyppi 18/6	434900 18/6

Tarvikkeet työntömitoille Tyyppi TAST	417701 TAST
Teräsanturi Tyyppi 14/40	434900 14/40
Teräsanturi Tyyppi 14/15	434900 14/15
Teräsanturi Tyyppi 14/30	434900 14/30
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Teräsanturi Tyyppi 18/5	434900 18/5
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Teräsanturi Tyyppi 29/20	434900 29/20
Teräsanturi Tyyppi 13	434900 13
Liitäntäkaapeli Tyyppi R2	498948 R2
Teräsanturi Tyyppi 18/1	434900 18/1
Teräsanturi Tyyppi 15	434900 15
Teräsanturi Tyyppi 20	434900 20
Teräsanturi Tyyppi 28	434900 28
Kovametallianturi Tyyppi 18/3	434910 18/3
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Tarvikkeet työntömitoille Tyyppi BUCHSE	417701 BUCHSE
Teräsanturi Tyyppi 11/25	434900 11/25
Teräsanturi Tyyppi 11/30	434900 11/30
Teräsanturi Tyyppi 11/35	434900 11/35
Teräsanturi Tyyppi 11/20	434900 11/20
Teräsanturi Tyyppi 14/20	434900 14/20
Teräsanturi Tyyppi 39	434900 39
Teräsanturi Tyyppi 18/4	434900 18/4
Teräsanturi Tyyppi 11	434900 11
Teräsanturi Tyyppi 11/15	434900 11/15
Teräsanturi Tyyppi 18/3	434900 18/3
Liitäntäkaapeli, dupleksi Tyyppi 2	498950 2
Teräsanturi Tyyppi 24	434900 24

Teräsanturi Tyyppi 10	434900 10
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	498948 USB2
Teräsanturi Tyyppi 12	434900 12
Teräsanturi Tyyppi 29/10	434900 29/10
Teräsanturi Tyyppi 17	434900 17