

HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulinen pienoisjalusta - magneettijalka



Tilaustiedot

Tilausnumero	441000
GTIN	4260180710113
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen mittausjalusta, keskuslukitus. Toinen käsi jää vapaaksi mittakellon käsittelyä varten Kaikki nivelet lukitaan jäykiksi yhdellä kiristysnupilla. Patentoitu mekaniikka tuottaa suuren paineen, jolloin kiristysnupin kiinnivääntämiseen tarvitaan vain vähän voimaa. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistiivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. **Nivelvarret** kääntyvät mittakellon kiinnityksen kohdalla 360° ja kallistuvat yli 180°. **Kiinnitys mittakelloille**, joiden varren \varnothing 8 mm tai prisma.

Hydraulinen pienoisjalusta, erittäin vahva kuppimagneetti, vastaa nroa 085940 koko 35, ei kytkettävä. Magneettivoima kohdistuu kaksoisvaipan läpi vain alaspäin. Varustettu suojalevyllä. Varustettu suojalevyllä. **Tarkoitettu erityisesti vipumittakellojen kanssa käytettäväksi.** Jalan hienosäätö on laakeroitu kääntyvästi magneettiin.

Huomautus:

Hydrauliset mittausjalustat kestävät **lukitus avoimena** suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. **Kiinnitettynä** voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman voimakkaita painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.

Ulottuma: 150 mm

Kiinnityskierre: M6 sisäkierre

Pitovoima: 147 N

Magneettijalan korkeus: 30 mm

Magneettijalan Ø: 35 mm

Tekninen kuvaus

Ulottuma	150 mm
Magneettijalan Ø	35 mm
Pitovoima	147 N
Magneettijalan korkeus	30 mm
Kiinnityskierre	M6 sisäkierre
Tuotetyyppi	Mittausjalusta