

 Mahr

## Digitaalinen työntömitta MarCal mittauskärjillä, Mittausalue: 500mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	415320 500
GTIN	4059192002923
Tuoteluokka	43A

### Kuvaus

**Malli:****Suora lukema selkeästä, suuresta digitaalinäytöstä. Mittauspinnat tarkkuusläpättyjä.**

REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Toimituksen sisältö:**

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

**Erikoistarvike:**

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

### Tekninen kuvaus

Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Leukapituus	150 mm
Mittausalue	0 - 500 mm
Kalibrointi	A1
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Lukema	0,0005 tuuma
Lukema	0,01 mm

virheraja	0,04 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
IP-suojausluokka	IP 65
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
Liitântä	USB-liitântä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	RS232C-liitântä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

## Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500

## Tarvikkeet

Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi D2	498940 D2
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi USB2	498940 USB2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Liitântäkaapelisimplex, datapainike Tyyppi R2	498940 R2