



## Jalusta, Tyyppi: S



### Tilaustiedot

Tilausnumero	442120 S
GTIN	7290003236053
Tuoteluokka	46G

### Kuvaus

#### Malli:

Kiinteät magneettijalat, prismatuki ja vipukytkin. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan prismamaiselta ja tasaiselta alapuolelta ja litteältä kääntöpuolelta. Kiinnittyy kaikille tasaisille ja lieriömäisille pinnoille. Vahvat iskumagneetit, joissa prismatuki. KytKentä kääntövivulla.

#### Sopii:

Nivelvarret nro 442110 ja 442114.

### Tekninen kuvaus

Liitântäkierteen aseointi	keskellä
Korkeus	35 mm
Pituus	40 mm
Malli	Magneettikytkin
Pitovoima	320 N
Leveys	30 mm
Kiinnityskierre	M5
Tuotetyyppi	Magneettijalka

---

## Tarvikkeet

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
3-D-nivelvarsi Tyyppi 120	442110 120
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
3-D-nivelvarsi Tyyppi 120	442114 120
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Magneettijalan kytkin Tyyppi S	440762 S