



Syvyystyöntömitta, Mittausalue: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	418000 200
GTIN	4045197203588
Tuoteluokka	41Z

Kuvaus

Malli:

Mittakiskoissa ja noniuksessa siististi kaiverrettu asteikko. Mittauspinnat tarkasti hiottuja. Nonius mattakromattu.

Toimituksen sisältö:

Alkaen koosta 500 l, yksi laatikko.

Tekninen kuvaus

Läpimitan mittauskisko	8×3 mm
Noniuksen pituus	39 mm
Mittausalue	0 - 200 mm
Siltapituus	100 mm
Jaotus	1/20 mm
Mittauskärki b	7 mm
Mittauskärki a	5 mm
Pakkaus	Tasku
Mittapoikkeama E MPE	±0,05 mm
Standardi	ISO 13385
mittaustekniikka	analoginen

Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Kalibrointi	A1
Tuotetyyppi	Syvyystyöntömitta

Palvelut

DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200