



3-D-nivelvarsi, Tyyppi: 120



Tilaustiedot

Tilausnumero	442110 120
GTIN	7290005397042
Tuoteluokka	46G

Kuvaus

Malli:

Mekaaniset 3-D-nivelvarret, joissa on yhteislukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntröhkävalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen.

Tekninen kuvaus

Nivelvarren pituus L_2	51 mm
Sisäkierteen \varnothing ylhäällä	M6
Nivelvarren pituus L_1	56 mm
Ulkokierteen \varnothing alhaalla	M5
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
-------------------------------------	-----------

Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Varakääntökahva 3D-nivelvarrelle Tyyppi 240	442112 240
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Jalusta Tyyppi S	442120 S