

## Yleismittausjalusta



### Tilaustiedot

Tilausnumero	442000
GTIN	4045197204479
Tuoteluokka	46Q

### Kuvaus

#### Malli:

Kauttaaltaan työstetty jalusta, hiotut tukipinnat. Prismakanta sopii akselien ja lieriönmuotoisten runkojen päälle. Yläpuolella T-ura mittauspylvään siirtämistä varten. Luja varsi. Poikkivarren mittakellonpitimessä hienosäätö.

#### Käyttö:

Pyörintätarkistuksiin työstökoneissa ja kiinnittimissä tai ohjauspintojen yhdensuuntaisuuden mittaamiseen.

Poikkivarren  $\varnothing D_1$ : 16 mm

Poikkivarren pituus  $L_1$ : 180 mm

Pylvään  $\varnothing D_2$ : 16 mm

Pylvään korkeus  $L_2$ : 300 mm

Jalan pituus: 250 mm

Jalan leveys: 60 mm

### Tekninen kuvaus

Pylvään korkeus $L_2$	300 mm
Jalan pituus	250 mm

Jalan leveys	60 mm
Poikkivarren pituus L <sub>1</sub>	180 mm
Poikkivarren Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Pylvään Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

## Tarvikkeet

Hienosäätö täydellisenä mittakellon tankoon Ø mittakellonpidin 10 mm	440760 10
Hienosäätö täydellisenä mittakellon tankoon Ø mittakellonpidin 8 mm	440760 8