

HÖRGER & GÄSSLER

Hydraulinen mittausjalustatanko (ilman jalkaa) kellonpitimessä mekaaninen hienosäätö, Ulottuma: 400mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	440840 400
GTIN	4260180710083
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus

Malli:

Hydraulinen mittausjalusta, keskuslukitus. Toinen käsi jää vapaaksi mittakellon käsittelyä varten Kaikki nivelet lukitaan jäykiksi yhdellä kiristysnupilla. Patentoitu mekaniikka tuottaa suuren paineen, jolloin kiristysnupin kiinnivääntämiseen tarvitaan vain vähän voimaa. Öljyhydrauliikka on suojattu öljyhukalta kaksoistiivistein. Lukitusvoimaa voi säätää portaattomasti. **Nivelvarret** kääntyvät mittakellon kiinnityksen kohdalla 360° ja kallistuvat yli 180°. **Kiinnitys mittakelloille**, joiden varren Ø 8 mm tai prisma.

Vain varsi **ilman** magneettia.

Erikoistarvike:

Magneettijalat nro 440868 koko 2 ja nro 440865 koko 1.

Huomautus:

Hydrauliset mittausjalustat kestävät **lukitus avoimena** suuria lämpötilojen vaihteluita. Öljyn mukautuminen lämpötilaan vie jonkin verran aikaa. **Kiinnitettynä** voidaan toteuttaa korkeintaan 15 °C:n lämpötilaero ilman voimakkaita painevaihteluita. Ne voivat aiheuttaa vahinkoja jalustaan tai kiinnitettyihin esineisiin.

Tekninen kuvaus

Ulottuma	400 mm
Kiinnityskierre	M10 ulkokierre

Pitovoima	1000 N
Liitänäkierteen asemointi	sivulla
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

Varamäntä Tyyppi 4	440830 4
Kiinnitysruuvi M3 mittakellonpitimiin	440858
Mittakellonpidin	440860
Säätöruuvi M4×0,35 mittakellonpitimiin	440859
Kiristysnuppi Tyyppi 4	440850 4
Jalusta Tyyppi 2	440868 2
Tiivisterengassarja Tyyppi 1	440855 1