



Magneettinen mittausjalusta, magneettijalassa hienosäätö, Tyyppi: 290



Tilaustiedot

Tilausnumero	441170 290
GTIN	7290005397363
Tuoteluokka	46G

Kuvaus

Malli:

Mekaaninen magneettijalusta, jossa on mekaaninen keskuslukitus. Kaikki kolme niveltä lukitaan yhdellä kääntökahvalla. Portaattomasti säädettävä vakaa lukitusvoima. Pallonivelet mahdollistavat nopean ja yksinkertaisen kohdistuksen. Magneettijalka, prisma-kiinnitys ja vipukytkin. Vakiomittakellon kiinnitys kiinnitysvarsille Ø 8 mm, kiinnitysprisma, magneettijalassa hienosäätö.

Kuvateksti:

Magneettijalassa hienosäätö

Tekninen kuvaus

Pitovoima	800 N
Magneettijalan korkeus	55 mm
Magneettijalan leveys	50 mm
Nivelvarren pituus L ₁	133 mm
Nivelvarren pituus L ₂	113 mm
Enimmäiskantavuus	8 kg

Ulottuma	317 mm
Magneettijalan pituus	60 mm
Liitäntäkierre alhaalla	M8
Tuotetyyppi	Mittausjalusta

Tarvikkeet

3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442114 290
3-D-nivelvarsi Tyyppi 290	442110 290
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K2	442100 K2
Jalusta Tyyppi K3	442120 K3
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi H	442100 H
Jalusta Tyyppi 0	442140 0
Jalusta Tyyppi 1	442120 1
Jalusta Tyyppi 0	442120 0
Jalusta Tyyppi V	442120 V
Jalusta Tyyppi 1	442140 1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi QR	442100 QR
Jalusta, jossa hienosäätö Tyyppi 0	442125 0
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442100 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi CA	442100 CA
Jalusta Tyyppi 1	440868 1
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi 2SM	442104 2SM
Mittausjalustan kiinnitin Tyyppi K1	442100 K1
Vario-kiinnitys mittakellolle Tyyppi FA1100	440401 FA1100