

 HÖRGER & GÄSSLER

Mekaaninen magneettimittausjalusta, Ulottuma: 220mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	441100 220
GTIN	4260180710878
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus

Malli:

Kaikkien nivelten mekaaninen keskuslukitus. Kiinnitysvoima portaattomasti säädettävissä. Kytkevä magneettijalka, prisma-antura. Jokainen piste toimintasäteen sisäpuolella saavutettavissa. Vakaa hienosäätö. Kiinnitys mittakelloille, joiden varren Ø 8 mm tai prisma.

Toimituksen sisältö:

Magneettijalka nro 440868 koko 1.

Tekninen kuvaus

Pitovoima	800 N
Magneettijalan korkeus	55 mm
Ulottuma	220 mm
Magneettijalan pituus	64 mm
Magneettijalan leveys	50 mm
Kiinnityskierre	M8
Liitäntäkierteen aseointi	keskellä

Tuotetyyppi

Mittausjalusta

Tarvikkeet

Jalusta Tyyppi 1

440868 1