

HOLEX**Sahanteränpidin, sahanterän Ø:lle d1: 20mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 345510 20 |
| GTIN | 4045197698735 |
| Tuoteluokka | 32X |

Kuvaus**Malli:**

Voimakkaasti nuorrutettu, ulko- ja sisä-Ø hiottu, varren malli DIN 1835 B:n mukaan.
Pyörintätarkkuus 0,01 mm. **Kiinnitys weldon-istukan avulla, reiän Ø (d₃) 20 tai 25 mm.**

Käyttö:

Sahanterien nro 175000 – 176000 kiinnittämiseen, Ø (d₁) 20 – 100 mm ja sahanterän paksuus 0,2 – 6 mm.

Toimituksen sisältö:

Kiinnitystuurna, kiinnitysruuvi ja välirengas.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Ø d ₂ | 5 mm |
| Ø d ₄ | 10 mm |
| sahanterän Ø:lle d ₁ | 20 mm |
| Pituus L | 90 mm |
| A | 40 mm |
| Ø d ₃ | 20 mm |
| Tuotetyyppi | Sahanteränpidin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-----------|
| Kiekkosahatuurnan vararuuvi sahanterän Ø:lle d1 20 mm | 345566 20 |
| Kiekkosahatuurnan varalaikka sahanterän Ø:lle d1 20 mm | 345561 20 |